



Filtar 5 µm, Unutarnji navoj Ø: 1/2col



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080014 1/2
GTIN	4047322129367
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Ovisno o zahtjevu jedinica za održavanje koju se može sastavljati, koja se može po volji proširivati pomoću hvataljke za spajanje.

Jedinica za održavanje u modularnoj građevnoj seriji („multifix“ sistem), sastoji se od tlačnog amortizera, uljna mazalica i filtra. Područje regulacije 0,5 – 10 bara, radni tlak maks. 16 bara, radna temperatura maksimalno 60 °C.

Prednost:

Jedinica za održavanje je individualno prilagodljiva, npr. s više regulatora tlaka, bez uljne mazalice (za bezuljne alate), i dr.

Upotreba:

Za naprave u tlačnom području do 16 bara. Kompatibilno s proizvođačima CEJN, RECTUS i JWL.

Tehnički opis

Unutarnji navoj Ø	1/2 col
Ukupna duljina (L) kao 3-dijelna jedinica za održavanje	202 mm
Vrijednost protoka kod 3-dijelne jedinice za održavanje	3100 l/min

Visina (H)	248 mm
Vrsta proizvoda	filter

Pribor

Polikarbonatni spremnik za filter Staklo Ø 53 mm	080024 53
--	-----------