

Plosnati magnet bez navoja, Ferit, Ø: 63mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085910 63
GTIN	2050000965081
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

Zaštićeni plosnati magnet s jezgrom magneta od **tvrdog ferita**.

- **Cinčana površina.**
- **Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.**

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem / ljepljenjem i učvršćivanjem / držanjem.

Tehnički opis

Visina	14 mm
Ø	63 mm
Nazivna sila stezanja	350 N
Težina	230 g
maksimalna postojanost na temperaturi	120 °C
Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet