

Garant

Mini upuštač za prolaznu rupu 90°, bez prevlake, Upuštač Ø D1×Ø rupe d2: 4,3X2,2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	155600 4,3X2,2
GTIN	4045197462763
Razred artikla	11M

Opis

Izvedba:

Spiralno užlijebljen upuštač s fiksnim vodećim dijelom.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Upotreba:

Za prolaznu rupu visoke kvalitete (ISO-vrijednosti) prema DIN 69.
Za upuštanje glava vijaka prema ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Napomena:

Vel. 4,6×2,4 – nije utvrđena u DIN.

Tehnički opis

za veličinu vijka	M2
Ø upuštača	4,3 mm
Ø prethodnog bušenja	2,2 mm
Zatik Ø	2,2 mm
Broj oštrica Z	3
Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,07 mm/okr
Ø drške D _s	4,3 mm
Ukupna duljina L	56 mm
Visina stepenice 1. stepenica s fazom	2,5 mm
Kut vrha	90 stupanj

Duljina noža l_c	10 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 1866 A
Drška	Cilindrična drška
Kutnik za upuštanje	90 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	5 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		