



## Precizna cilindrična brava s visokim lukom različito zatvaranje, Ø kućišta: 40mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085875 40
GTIN	4003482032602
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

Robusno tijelo od mesinga, mehanizam zaključavanja otporan na koroziju, čelični luk kaljen i kromiran, duplo zaključan.

S ekstra visokim lukom.

Serijski 116 Profi na upit je isporučiva u sljedećim posebnim izvedbama: Brave prema predlošku izrade ili sa zaključavanjem, s ključanicom za glavni ključ i s dodatnim ključem.

#### Funkcija:

**Zaključava jedna vrata** znači da jednim ključem možete otključavati i zaključavati samo **jednu** bravu odnosno cilindar i da je taj ključ unikatan.

#### Dio isporuke:

Lokot s 2 ključa.

### Tehnički opis

Ø luka	6 mm
Dvostruko blokirani luk	da

Unutarnja visina luka	60 mm
visok luk	da
Materijal kućišta	Mjed
Ø kućišta	40 mm
kompatibilan sa sustavom zaključavanja	ne
Broj ključeva	2
Materijal luka	Čelik, kromiran
Kaljani luk	da
Mehanizam za zaključavanje	precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju
prikladno za uloške	ne
s poklopcem za ključanicu	ne
Broj lokota	1
Zaključavanje	različito zatvaranje
Seriya	116 Profi
Vrsta proizvoda	Lokot