

Garant**DIN upuštač za prolaznu rupu, bez prevlake, Upuštač Ø D1×Ø rupe d2:
10X5,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	156020 10X5,5
GTIN	4045197087720
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Spiralno užljebljeni upuštač. Ø vodećeg dijela prilagođen je odgovarajućoj namjeni:

f – za prolaznu rupu **fine** kvalitete prema DIN ISO 273.

m – za prolaznu rupu **srednje** kvalitete prema DIN ISO 273.

Upotreba:

Za upuštanje 6-kutnih vijaka DIN 912, 6912, 7984 i vijaka sa cilindričnom glavom ISO 1207 (DIN 84).

Tehnički opis

Zatik Ø	5,5 mm
Ø upuštača	10 mm
za veličinu vijka	M5
Broj oštrica Z	3
Ø prethodnog bušenja	5,5 mm
za stupanj kvalitete provrta	m
Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,12 mm/okr
Ø drške D _s	8 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Visina stepenice 1. stepenica s fazom	18 mm

Kut vrha	180 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 373
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		