

## Garant

### DIN upuštač za prolaznu rupu, bez prevlake, Upuštač $\varnothing$ D1 $\times$ $\varnothing$ rupe d2: 18X11mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	156120 18X11
GTIN	4045197087829
Razred artikla	11M

#### Opis

##### Izvedba:

Spiralno užljebljeni upuštač.  $\varnothing$  pina prilagođen je odgovarajućoj namjeni:

**f** – za prolaznu rupu **fine** kvalitete prema DIN ISO 273.

**m** – za prolaznu rupu **srednje** kvalitete prema DIN ISO 273.

##### Upotreba:

Za upuštanje 6-kutnih vijaka DIN 912, 6912, 7984 i vijaka sa cilindričnom glavom ISO 1207 (DIN 84).

##### Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK vratilom vidi **br. 343000-343530**.

#### Tehnički opis

za veličinu vijka	M10
Zatik $\varnothing$	11 mm
$\varnothing$ upuštača	18 mm
$\varnothing$ prethodnog bušenja	11 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/okr
za stupanj kvalitete provrta	m
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	150 mm
Morse konus MK	2

Visina stepenice 1. stepenica s fazom	25 mm
Kut vrha	180 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		