

Garant**Upuštač oblik D 60°, bez prevlake, Ø DC: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150860 50
GTIN	4045197087430
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Žlijebovi do veličine 31,5 brušeni su iz punog komada. Vrh upuštača kao i slobodna površina brušeni su čime je olakšana strojna obrada. Time se omogućava uobičajeno i duboko upuštanje te skidanje srha **bez vibriranja** alata.

Upotreba:

Za upuštanje i skidanje srha bez ostataka.
Posebno prikladno za izradu osnovnih rupa s navojem i osnovnih rupa kod konstrukcije alata i naprava.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Tehnički opis

Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,25 mm/okr
Vanjski Ø	50 mm
Najmanji Ø upuštanja	16 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Morse konus MK	3
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	60 stupanj
Rezni materijal	HSS

Standard	DIN 334
Drška	Morse konus
Unutarje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
CuZn	prikladno	65 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		