

Garant**DIN upuštač za prolaznu rupu, bez prevlake, Upuštač \varnothing D1 \times \varnothing rupe d2: 20X13,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	156120 20X13,5
GTIN	4045197087843
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Spiralno užljebljeni upuštač. \varnothing pina prilagođen je odgovarajućoj namjeni:

f – za prolaznu rupu **fine** kvalitete prema DIN ISO 273.

m – za prolaznu rupu **srednje** kvalitete prema DIN ISO 273.

Upotreba:

Za upuštanje 6-kutnih vijaka DIN 912, 6912, 7984 i vijaka sa cilindričnom glavom ISO 1207 (DIN 84).

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK vratilom vidi **br. 343000-343530**.

Tehnički opis

Zatik \varnothing	13,5 mm
za stupanj kvalitete provrta	m
\varnothing upuštača	20 mm
\varnothing prethodnog bušenja	13,5 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,16 mm/okr
Broj oštrica Z	3
za veličinu vijka	M12
Ukupna duljina L	150 mm
Morse konus MK	2

Visina stepenice 1. stepenica s fazom	25 mm
Kut vrha	180 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		