

Garant**Upuštač oblik C 60°, bez prevlake, Vanjski-Ø Dc: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150820 20
GTIN	4045197087249
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Žlijebovi su brušeni iz punog komada. Vrh upuštača kao i slobodna površina su brušeni što olakšava strojnu obradu. Time se omogućava lagana izrada dubokih upusta te skidanje srha **bez vibriranja** alata.

Upotreba:

Za upuštanje i skidanje srha bez vibriranja alata.

Osobito prikladno za upuštanje na osnovnim rupama i za upuštanje u izradi alata i uređaja.

Tehnički opis

Vanjski Ø	20 mm
Najmanji Ø upuštanja	5 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,16 mm/okr
Ø drške D _s	10 mm
Ukupna duljina L	67 mm
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 334

Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		