

Garant**DIN upuštač za prolaznu rupu, bez prevlake, Upuštač Ø D1×Ø rupe d2:
24X15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	156120 24X15
GTIN	4045197087850
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Spiralno užljebljeni upuštač. Ø pina prilagođen je odgovarajućoj namjeni:

f – za prolaznu rupu **fine** kvalitete prema DIN ISO 273.

m – za prolaznu rupu **srednje** kvalitete prema DIN ISO 273.

Upotreba:

Za upuštanje 6-kutnih vijaka DIN 912, 6912, 7984 i vijaka sa cilindričnom glavom ISO 1207 (DIN 84).

Napomena:

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK vratilom vidi **br. 343000-343530**.

Tehnički opis

za stupanj kvalitete provrta	f
Ø upuštača	24 mm
za veličinu vijka	M14
Ø prethodnog bušenja	15 mm
Broj oštrica Z	3
Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,16 mm/okr
Zatik Ø	15 mm
Ukupna duljina L	162 mm
Morse konus MK	2

Visina stepenice 1. stepenica s fazom	30 mm
Kut vrha	180 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		