

Garant**Ručni upuštač 90°, Vanjski Ø: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150400 25
GTIN	4045197087102
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Upuštač s tri žlijeba s ergonomičnom plastičnom drškom. Udobna čvrsta drška od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne površinske strukture drška **ne klizi niti iz mokrih niti iz masnih ruku.**

Napomena:

Za precizno skidanje srha i upuštanje.

Naročito korisno pri montaži.

Ostale ručne upuštače za skidanje srha vidi u grupi 83.

Tehnički opis

Najmanji Ø upuštanja	3,8 mm
Ukupna duljina	145 mm
Duljina drške	110 mm
Vanjski Ø	25 mm
Broj oštrica Z	3
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		