

Garant**DIN upuštač za prolaznu rupu, bez prevlake, Upuštač \varnothing D1 \times \varnothing rupe d2:
6,5X3,2mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 156020 6,5X3,2 |
| GTIN | 4045197087652 |
| Razred artikla | 11M |

Opis**Izvedba:**

Spiralno užljebljeni upuštač. \varnothing vodećeg dijela prilagođen je odgovarajućoj namjeni:

f – za prolaznu rupu **fine** kvalitete prema DIN ISO 273.

m – za prolaznu rupu **srednje** kvalitete prema DIN ISO 273.

Upotreba:

Za upuštanje 6-kutnih vijaka DIN 912, 6912, 7984 i vijaka sa cilindričnom glavom ISO 1207 (DIN 84).

Tehnički opis

| | |
|---|-------------|
| za stupanj kvalitete provrta | f |
| \varnothing upuštača | 6,5 mm |
| Posmak f u čeliku < 500 N/mm ² | 0,09 mm/okr |
| za veličinu vijka | M3 |
| \varnothing prethodnog bušenja | 3,2 mm |
| Zatik \varnothing | 3,2 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| \varnothing drške D _s | 5 mm |
| Ukupna duljina L | 71 mm |
| Visina stepenice 1. stepenica s fazom | 14 mm |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kut vrha | 180 stupanj |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | DIN 373 |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Vrsta proizvoda | Plosnato konično glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 33 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 28 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 27 m/min | P |
| mokro maksimalno | prikladno | | |