

**Plosnati magnet s unutarnjim navojem, Ferit, Ø: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085915 32
GTIN	2050000965289
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- **Zaštićeni plosnati magnet od tvrdog ferita s navojnim prihvatom.**
- **Cinčana površina.**
- **Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.**

**Upotreba:**

Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.

**Napomena:**

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

**Tehnički opis**

Nazivna sila stezanja	80 N
maksimalna postojanost na temperaturi	120 °C
Težina	32 g
Navoji	M4 mm
Ø	32 mm
Visina s navojem	15 mm
Visina	7 mm
Navojni prihvat	da
Materijal površine	pocinčano

Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

---

**Pribor**

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M4	085921 M4
--	-----------