

**Garant**
**Strojni ureznik HSSE-PM, nitriran + vaporiziran, M: M2,5**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132420 M2,5
GTIN	4045197071514
Razred artikla	11H

**Opis**
**Izvedba:**
**Veliki zasjek. Vodeći dio s utorima za podmazivanje,** ali bez spiralnih žlijebova.

**Prednost:**

&lt;B&gt;Izuzetno čvrst, optimalno vlastito vođenje&lt;/B&gt; i bez naknadnog urezivanja&lt;B&gt; kod povratnog hoda.&lt;/B&gt;

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 0,45 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

 Ø drške D<sub>s</sub>: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 2,05 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	2,5 mm
Nagib navoja	0,45 mm
Ø osnovne rupe	2,05 mm
Broj oštrica Z	2
Broj steznih utora	2
Standard	DIN 371
Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm

Ukupna duljina L	50 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	5 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M2,5
Prevlaka	nitriran + vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Hibridi	prikladno		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	6 m/min	S
Inconel	prikladno	2 m/min	S
MMC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

