

Plosnati magnet bez navoja, Ferit, Ø: 80mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085910 80
GTIN	2050000965098
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

Zaštićeni plosnati magnet s jezgrom magneta od **tvrdog ferita**.

- **Cinčana površina.**
- **Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.**

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem / ljepljenjem i učvršćivanjem / držanjem.

Tehnički opis

maksimalna postojanost na temperaturi	120 °C
Visina	18 mm
Težina	485 g
Nazivna sila stezanja	600 N
Ø	80 mm
Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet