

## Garant

### DIN upuštač za prolaznu rupu, bez prevlake, Upuštač $\varnothing$ D1 $\times$ $\varnothing$ rupe d2: 6,5X3,9mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	156020 6,5X3,9
GTIN	4045197087683
Razred artikla	11M

#### Opis

##### Izvedba:

Spiralno užljebljeni upuštač.  $\varnothing$  vodećeg dijela prilagođen je odgovarajućoj namjeni:

**f** – za prolaznu rupu **fine** kvalitete prema DIN ISO 273.

**m** – za prolaznu rupu **srednje** kvalitete prema DIN ISO 273.

##### Upotreba:

Za upuštanje 6-kutnih vijaka DIN 912, 6912, 7984 i vijaka sa cilindričnom glavom ISO 1207 (DIN 84).

#### Tehnički opis

za veličinu vijka	M3,5
za stupanj kvalitete provrta	m
$\varnothing$ prethodnog bušenja	3,9 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/okr
$\varnothing$ upuštača	6,5 mm
Broj oštrica Z	3
Zatik $\varnothing$	3,9 mm
$\varnothing$ drške D <sub>s</sub>	5 mm
Ukupna duljina L	71 mm
Visina stepenice 1. stepenica s fazom	14 mm

Kut vrha	180 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 373
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		