



Pneumatska tračna brusilica Dynafile®, tip: 14010



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079551 14010
GTIN	616026140103
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Mnogostruko primjenjivi uređaji s **podesivim vođenjem brusne trake, preciznim ravnim hodom** i izmjenjivom **kontaktnom rukom** za obradu s kontaktnim kotačem ili pritiskom plohom. Kompozitni pokrov brusne trake omogućuje **brzu i jednostavnu izmjenu brusne trake**. Hlađenje **brusne trake** preko ispušnog zraka povećava trajnost brusnih traka. Prilagodljiva drška. **Dynafile®**, čvrst, univerzalno upotrebljiv brusni tračni stroj.

Upotreba:

Za brušenje, skidanje srhova, pretapanje, završavanje i poliranje, idealno i za fleksibilnu obradu teško dostupnih mjesta.

Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica. **Dynafile®**, 5 dodirni krakovi, set za obradu površine, dimenzije brusne trake 3 – 4, 6, 13×610mm, transportni kovčeg.

Napomena:

Daljnje izvedbe kontaktnih ruku za Dynafile® isporučive su na upit ili u našoj e-trgovini.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Širina trake	3–4; 6; 13 mm
Radna buka	77 dB(A)

maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	Dynaflex I Kit
Težina	1,4 kg
maksimalna potreba za zrakom	876 l/min
Duljina trake	610 mm
Niz modela	Dynaflex
Izlazna snaga	379 W
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Tračno brusilo

Pribor

Kontaktни krak za Dynaflex® tip 11216	079559 11216
Kontaktни krak za Dynaflex® tip 11232	079559 11232
Kontaktни krak za Dynaflex® tip 11218	079559 11218
Kontaktни krak za Dynaflex® tip 11219	079559 11219
Kontaktни krak za Dynaflex® tip 11213	079559 11213
Kontaktни krak za Dynaflex® tip 11231	079559 11231