



Strojni ureznik HSS-E-PM oblik B 6HX, TiCN, M: M16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	132170 M16
GTIN	4045197265470
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

Povećani zasjek.

Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje, ali bez žljebova za odvojene čestice. Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvod je br. 132180.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 110 mm

Ø drške: 12 mm

Kvadratna drška: 9 mm

Ø jezgre rupe: 14 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Ø navoja	16 mm
Kut narezivanja	50 stupanj
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	2 mm
Ø jezgre rupe	14 mm

Standard	DIN 376
Ø drške	12 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	110 mm
Kvadratna drška	9 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	32 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M16
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 2xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo