

**List strojne pile, Ko-Bi3, duljina L / zubi po colu: 350/10****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 171550 350/10 |
| GTIN | 4045197345882 |
| Razred artikla | 16E |

Opis**Izvedba:**

KOMET bimetal – vrhovi zubi od HSS-M3, a tijela listova od čelika za opruge. Za velik učinak rezanja i velike posmake. Nelomljiv, za vrhunsku sigurnost na radnom mjestu.

Napomena:

KOMET HSS-listovi pile: ostale izvedbe kao npr. VP 7 (7° kut rezanja, Vario ozubljenje) i P 13 (13° kut rezanja – specijalno za INOX čelike) na upit, uz kratki rok isporuke.

Ozubljenje: normalno

širina: 32 mm

Debljina: 1,6 mm

Stezna rupa Ø: 8,5 mm

Tehnički opis

| | |
|-----------------|-------------------|
| širina | 32 mm |
| Duljina D (L) | 350 mm |
| Zupci po colu | 10 |
| Stezna rupa Ø | 8,5 mm |
| Debljina | 1,6 mm |
| Ozubljenje | normalno |
| Rezni materijal | Ko-Bi3 |
| Vrsta proizvoda | List strojne pile |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |