



## List tračne pile RRR Plus, 30 m, širina mm / zubi po colu: 10/6H



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 172000 10/6H  |
| GTIN           | 4045197253415 |
| Razred artikla | 16F           |

### Opis

#### Izvedba:

Normalni raspored zubi – konstantan korak zubi s  $0^\circ$ -reznim kutom nezavarena izvedba, u zatvorenoj plastičnoj kutijici.

RRR-plus od legiranog alatnog čelika, s rolama po 30 m.

#### Upotreba:

Naročito prikladni za manje i srednje presjeka (do maksimalne duljine zahvata od 70 mm).

#### Napomena:

- Normalno ozubljenje  $10^\circ$ : Vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
- Kombinirano ozubljenje  $0^\circ$ : Vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Ozubljenje: normalno

Kut nagiba: 10 stupanj

Ozubljenje: normalno

Kut nagiba: 10 stupanj

Debljina: 0,65 mm

### Tehnički opis

|          |         |
|----------|---------|
| Debljina | 0,65 mm |
|----------|---------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Širina                  | 10 mm             |
| Kut nagiba              | 10 stupanj        |
| Ozubljenje              | normalno          |
| Atribut imena proizvoda | 30 m              |
| Duljina                 | 30 m              |
| Vrsta proizvoda         | Metalni list pile |

### Podaci korisnika

|                               | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 85 m/min       | P       |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 65 m/min       | P       |
| GG(G)                         | prikladno                          | 40 m/min       | K       |
| Ulje                          | prikladno                          |                |         |
| mokro maksimalno              | prikladno                          |                |         |
| mokro minimalno               | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| suho                          | prikladno                          |                |         |