

Plosnati magnet s unutarnjim navojem, Ferit, Ø: 40mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085915 40
GTIN	2050000965296
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- **Zaštićeni plosnati magnet od tvrdog ferita s navojnim prihvatom.**
- **Cinčana površina.**
- **Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.**

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Tehnički opis

Visina	8 mm
Visina s navojem	18 mm
Težina	60 g
Materijal površine	pocinčano
Nazivna sila stezanja	125 N
Ø	40 mm
Navoji	M5 mm
Navojni prihvati	da
maksimalna postojanost na temperaturi	120 °C

Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

Pribor

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M5	085921 M5
--	-----------