



## List strojne pile za Kasto, Ko-Bi3, duljina L / zubi po colu: 450/10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	171650 450/10
GTIN	4045197347077
Razred artikla	16E

### Opis

#### Izvedba:

**KOMET bimetal** – vrhovi zubi od HSS-M3, a tijela listova od čelika za opruge. Za velik učinak rezanja i velike posmake. Nelomljiv, za vrhunsku sigurnost na radnom mjestu.

#### Napomena:

<B>Specijalno za Kasto-strojeve</B> (stezne rupe su kod širine lista od 38 mm nadalje pomaknute izvan središta).

<B>Važno:</B> Obvezno poštujujte priložene upute za uporabu.

**KOMET** HSS-listovi pile: ostale izvedbe kao npr. VP 7 (7° kut rezanja, Vario ozubljenje) i P 13 (13° kut rezanja – specijalno za INOX čelike) na upit, uz kratki rok isporuke.

Ozubljenje: normalno

Širina: 38 mm

Debljina: 2 mm

Stezna rupa Ø: 8,5 mm

### Tehnički opis

Zupci po colu	10
Debljina	2 mm
Stezna rupa Ø	8,5 mm
Širina	38 mm
Duljina D (L)	450 mm
Ozubljenje	normalno
Rezni materijal	Ko-Bi3
Vrsta proizvoda	List strojne pile

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		