



List strojne pile za Kasto, Bimetal, duljina L / zubi po colu: 650/6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	171250 650/6
GTIN	7311518323349
Razred artikla	16D

Opis

Izvedba:

BAHCO bimetal – HSS-ozubljenje zavareno elektronskim snopom u vakuumu na elastično tijelo lista pile od posebnog čelika. Na taj način vrhovi zubi imaju najveću moguću tvrdoću, a tijelo je **vrlo elastično** te krajnje otporno na lom čak i **kod velikog posmaka**.

Napomena:

Specijalno za Kasto-strojeve (stezne rupe su kod širine lista od 38 mm nadalje pomaknute izvan središta).

Važno: Obvezno poštujujte priložene upute za uporabu.

Ozubljenje: normalno

širina: 50 mm

Debljina: 2,5 mm

Stezna rupa Ø: 10,5 mm

Tehnički opis

Stezna rupa Ø	10,5 mm
Debljina	2,5 mm
Duljina D (L)	650 mm
Zupci po colu	6
širina	50 mm
Ozubljenje	normalno
Rezni materijal	Bimetal
Vrsta proizvoda	List strojne pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		