

**Garant****List strojne pile za Kasto, HSS, duljina L / zubi po colu: 550/6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	171150 550/6
GTIN	4045197095268
Razred artikla	11R

**Opis****Izvedba:**

**GARANT** – list pile od visokoučinkovitog čelika legiranog molidbenom **HSS (DMo5)**. Zahvaljujući velikoj tvrdoći i iznimnoj žilavosti postiže se **visokoučinkovita obrada**, tj. kratko vrijeme rezanja i dug vijek trajanja. Precizno ozubljenje osigurava ravne rezove.

**Napomena:**

**Specijalno za Kasto-strojeve** (stezne rupe su kod širine lista od 38 mm nadalje pomaknute izvan središta).

**Važno:** Obvezno poštujujte priložene upute za uporabu.

Ozubljenje: normalno

širina: 45 mm

Debljina: 2,25 mm

Stezna rupa Ø: 10,5 mm

**Tehnički opis**

Zupci po colu	6
Debljina	2,25 mm
Stezna rupa Ø	10,5 mm
širina	45 mm
Duljina D (L)	550 mm
Ozubljenje	normalno
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	List strojne pile

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		