

bimos

Okretna radna stolica Neon, PU pjena, s kotačićima, niskim, Boja: ORANGE**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965432 ORANGE
GTIN	4016849498256
Razred artikla	96J

Opis**Izvedba:**

Okretna radna stolica Neon sa sustavom promjenjive presvlake. Elementi presvlake jednostavno se postavljaju i pričvršćuju jednim pritiskom uz klik. S ergonomskim mogućnostima postavljanja: Sinkrona tehnologija s regulacijom težine, podešavanjem visine sjedišta uz pomoć sigurne plinske opruge, podešavanje nagiba sjedišta, podešavanje dubine sjedišta, podešavanje visine naslona. S kružnom fleksibilnom trakom u različitim bojama.

Sjedalo i naslon za leđa od mekane PU pjene. Jednostavno za održavanje, perivo, robusno i otporno na kiseline i lužine kao i na mehaničke utjecaje.

Standard:**DIN 68877****Dodatni pribor:**

Par multifunkcijskih naslona za ruke br. 965455.

Tehnički opis

Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga

Sinkronizirana mehanika	da
Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Potpورا za lordozu (diskovi)	ne
Boja materijala sjedala	crna
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Serija	Neon
Materijal sjedala	PU pjena
Visina naslona	570 mm
Područje podešavanja dubine sjedala	420 - 480 mm
Standard	DIN 68877
Podešavanje nagiba sjedala	da
Širina sjedala	470 mm
Izvedba kotačića	meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Podešavanje sa stalim kontaktom	ne
Materijal naslona	PU pjena
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Boja vrpce	narančasto
Izvedba	s kotačićima
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica