

bimos

Okretna radna stolica Neon, PU pjena, s kotačićima, niskim, Boja: BLUE**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965432 BLUE
GTIN	4016849576596
Razred artikla	96J

Opis**Izvedba:**

Okretna radna stolica Neon sa sustavom promjenjive presvlake. Elementi presvlake jednostavno se postavljaju i pričvršćuju jednim pritiskom uz klik. S ergonomskim mogućnostima postavljanja: Sinkrona tehnologija s regulacijom težine, podešavanjem visine sjedišta uz pomoć sigurne plinske opruge, podešavanje nagiba sjedišta, podešavanje dubine sjedišta, podešavanje visine naslona. S kružnom fleksibilnom trakom u različitim bojama.

Sjedalo i naslon za leđa od mekane PU pjene. Jednostavno za održavanje, perivo, robusno i otporno na kiseline i lužine kao i na mehaničke utjecaje.

Standard:**DIN 68877****Dodatni pribor:**

Par multifunkcijskih naslona za ruke br. 965455.

Tehnički opis

Podešavanje sa stalim kontaktom	ne
Boja materijala sjedala	crna

Materijal sjedala	PU pjena
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Materijal naslona	PU pjena
Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Visina naslona	570 mm
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Sinkronizirana mehanika	da
Izvedba kotačića	meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Standard	DIN 68877
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Područje podešavanja dubine sjedala	420 - 480 mm
Podešavanje nagiba sjedala	da
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Širina sjedala	470 mm
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Seriya	Neon
Potporna za lordozu (diskovi)	ne
Boja vrpce	plavo
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica