

bimos

Okretna radna stolica Neon, umjetna koža, s kotačićima, niskim, Boja: ORANGE**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965438 ORANGE
GTIN	4016849488479
Razred artikla	96J

Opis**Izvedba:**

Okretna radna stolica Neon sa sustavom promjenjive presvlake. Elementi presvlake jednostavno se postavljaju i pričvršćuju jednim pritiskom uz klik. S ergonomskim mogućnostima postavljanja: Sinkrona tehnologija s regulacijom težine, podešavanjem visine sjedišta uz pomoć sigurne plinske opruge, podešavanje nagiba sjedišta, podešavanje dubine sjedišta, podešavanje visine naslona. S kružnom fleksibilnom trakom u različitim bojama.

Sjedalo i naslon s prevlakom od umjetne kože, udobni i mekani. Perivo i jednostavno za održavanje, nije osjetljivo na ulja i dezinfekcijska sredstva.

Standard:**DIN 68877****Dodatni pribor:**

Par multifunkcijskih naslona za ruke br. 965455.

Tehnički opis

Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Potporna za lordozu	da

Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Visina naslona	570 mm
Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Materijal sjedala	Umjetna koža
Područje podešavanja dubine sjedala	420 - 480 mm
Standard	DIN 68877
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Boja materijala sjedala	crna
Širina sjedala	470 mm
Seriya	Neon
Izvedba kotačića	meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Podešavanje sa stalim kontaktom	ne
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Sinkronizirana mehanika	da
Boja vrpce	narančasto
Izvedba	s kotačićima
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica