

bimos

Okretna radna stolica Neon, tkanina, s kotačićima, niskim, Boja: BLUE**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965444 BLUE
GTIN	4016849546551
Razred artikla	96J

Opis**Izvedba:**

Okretna radna stolica Neon sa sustavom promjenjive presvlake. Elementi presvlake jednostavno se postavljaju i pričvršćuju jednim pritiskom uz klik. S ergonomskim mogućnostima postavljanja: Sinkrona tehnologija s regulacijom težine, podešavanjem visine sjedišta uz pomoć sigurne plinske opruge, podešavanje nagiba sjedišta, podešavanje dubine sjedišta, podešavanje visine naslona. S kružnom fleksibilnom trakom u različitim bojama.

Sjedalo i naslon s mekanom prevlakom od tkanine. Udobno, izdržljivo i prozračno.

Standard:**DIN 68877****Dodatni pribor:**

Par multifunkcijskih naslona za ruke br. 965455.

Tehnički opis

Potporna za lordozu	da
Širina sjedala	470 mm
Materijal sjedala	Tkanina

Seriya	Neon
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Visina naslona	570 mm
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Standard	DIN 68877
Područje podešavanja dubine sjedala	420 - 480 mm
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Podešavanje sa stalim kontaktom	ne
Izvedba kotačića	meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Boja materijala sjedala	crna
Sinkronizirana mehanika	da
Boja vrpce	plavo
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica