

bimos

Okretna radna stolica Neon, tkanina, s kotačićima, niskim, Boja: ORANGE**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 965444 ORANGE |
| GTIN | 4016849531113 |
| Razred artikla | 96J |

Opis**Izvedba:**

Okretna radna stolica Neon sa sustavom promjenjive presvlake. Elementi presvlake jednostavno se postavljaju i pričvršćuju jednim pritiskom uz klik. S ergonomskim mogućnostima postavljanja: Sinkrona tehnologija s regulacijom težine, podešavanjem visine sjedišta uz pomoć sigurne plinske opruge, podešavanje nagiba sjedišta, podešavanje dubine sjedišta, podešavanje visine naslona. S kružnom fleksibilnom trakom u različitim bojama.

Sjedalo i naslon s mekanom prevlakom od tkanine. Udobno, izdržljivo i prozračno.

Standard:**DIN 68877****Dodatni pribor:**

Par multifunkcijskih naslona za ruke br. 965455.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|--------------|
| Sinkronizirana mehanika | da |
| Potporna za lordozu | da |
| Izvedba križnog postolja | Set kotačića |

| | |
|--|---|
| Boja materijala sjedala | crna |
| Širina sjedala | 470 mm |
| Vrsta podešavanja po visini | Poluga s visinskim podešavanjem |
| Materijal križnog postolja | Aluminij matiran prevučen prahom |
| Izvedba postolja | 5-kračno podnožje |
| Područje podešavanja dubine sjedala | 420 - 480 mm |
| Podešavanje sa stalim kontaktom | ne |
| Visina naslona | 570 mm |
| Standard | DIN 68877 |
| Serija | Neon |
| Moguća prilagodba para naslona za ruke | da |
| Izvedba kotačića | meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge |
| Materijal sjedala | Tkanina |
| Izvedba podešavanja po visini | Plinska opruga |
| Boja vrpce | narančasto |
| Izvedba | s kotačićima |
| Nosivost stolice | 120 kg |
| Područje podešavanja visine | 450 mm |
| Vrsta proizvoda | Radna okretna stolica |