

bimos

Okretna radna stolica Neon, Supertec, s kotačićima, niskim, Boja: GREY**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965450 GREY
GTIN	4016849508900
Razred artikla	96J

Opis**Izvedba:**

Neonska zakretna radna stolica sa izmjenjivim sustavom jastuka. Elementi jastuka jednostavno se montiraju i učvršćuju klikom. S ergonomskim opcijama podešavanja: Sinkrona tehnologija s podešavanjem težine, podešavanje visine sjedala pomoću sigurnosne opruge tlaka plina, podešavanje kuta sjedala, podešavanje dubine sjedala, podešavanje visine naslona. Sa fleksibilnom trakom koja prolazi oko ruba u različitim bojama.

Presvlaka od tkanine Supertec je udobna, mekana, prozirna i izrazito otporna, lako se održava i sprječava klizanje. Zahvaljujući mikro-ojačanju, objedinjuje prednosti tkanine i PU pjene.

Standard:**DIN 68877****Dodatni pribor:**

Par multifunkcijskih naslona za ruke br. 965455.

Tehnički opis

Izvedba kotačića

meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge

Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Podešavanje sa stalim kontaktom	ne
Sinkronizirana mehanika	da
Potporna za lordozu	da
Standard	DIN 68877
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Visina naslona	570 mm
Serija	Neon
Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Širina sjedala	470 mm
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Materijal sjedala	Supertec
Područje podešavanja dubine sjedala	420 - 480 mm
Boja materijala sjedala	crna
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Boja vrpce	siva
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica