

bimos

Okretna radna stolica Neon, Supertec, s kotačićima, niskim, Boja: BLUE**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965450 BLUE
GTIN	4016849546575
Razred artikla	96J

Opis**Izvedba:**

Neonska zakretna radna stolica sa izmjenjivim sustavom jastuka. Elementi jastuka jednostavno se montiraju i učvršćuju klikom. S ergonomskim opcijama podešavanja: Sinkrona tehnologija s podešavanjem težine, podešavanje visine sjedala pomoću sigurnosne opruge tlaka plina, podešavanje kuta sjedala, podešavanje dubine sjedala, podešavanje visine naslona. Sa fleksibilnom trakom koja prolazi oko ruba u različitim bojama.

Presvlaka od tkanine Supertec je udobna, mekana, prozirna i izrazito otporna, lako se održava i sprječava klizanje. Zahvaljujući mikro-ojačanju, objedinjuje prednosti tkanine i PU pjene.

Standard:**DIN 68877****Dodatni pribor:**

Par multifunkcijskih naslona za ruke br. 965455.

Tehnički opis

Potporna za lordozu	da
Izvedba postolja	5-kračno podnožje

Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Boja materijala sjedala	crna
Sinkronizirana mehanika	da
Širina sjedala	470 mm
Izvedba kotačića	meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Visina naslona	570 mm
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Serija	Neon
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Podešavanje sa stalim kontaktom	ne
Materijal sjedala	Supertec
Standard	DIN 68877
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Područje podešavanja dubine sjedala	420 - 480 mm
Boja vrpce	plavo
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica