

**Mač za odrezivanje, neutralna, visina mača h₅: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278005 32
GTIN	4062406380779
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm). Za pločice za tokarenje, br. 278029 - 278036

Odgovara:

Mačevi za odrezivanje br. 278029 – 278036.

Pažnja:

Pritezanje pločice za odrezivanje moguće samo u kombinaciji s osnovnim držačem br. 278008 i 278009. Promjena pločice za odrezivanje jednostavna je, pomoću otpuštanja prednjeg vijka stezne letvice osnovnog držača.

Napomena:

Od 14 mm ubodne dubine dolazi druga oštrica u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja.

Tehnički opis

Širina b ₂	2,6 mm
za maksimalni Ø obratka	65 mm
Visina h ₁	25 mm
Širina utora w	3; 4 mm
Visina mača h ₅	32 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Primjena	neutralna

Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač