


**Držac za ubodno tokarenje, lijevi, veličina drške: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278016 20
GTIN	4062406381714
Razred artikla	22B

**Opis****Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm). Za pločice za tokarenje, br. 278029 - 278036

**Tehnički opis**

Veličina drške	20 mm
Dubina utora $t_{maks}$	21 mm
Funkcionalna širina $L_4$	20 mm
Duljina glave $L_1$	39 mm
Ukupna duljina $L$	129 mm
Vijak	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Širina utora $w$	3 mm
Širina utora $w$	4 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

