


**Držac za ubodno tokarenje, lijevi, veličina drške: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278016 16
GTIN	4062406381400
Razred artikla	22B

**Opis****Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm). Za pločice za tokarenje, br. 278029 - 278036

**Tehnički opis**

Vijak	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Duljina glave $L_1$	39 mm
Širina utora w	3 mm
Širina utora w	4 mm
Ukupna duljina L	109 mm
Funkcionalna širina $L_4$	16 mm
Dubina utora $t_{maks}$	21 mm
Veličina drške	16 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

