

**List tračne pile RRR Plus, 30 m, širina mm / zubi po colu: 6/24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	172000 6/24
GTIN	4045197253347
Razred artikla	16F

**Opis****Izvedba:**

<B>Normalni raspored zubi –</B> konstantan korak zubi s <B>0°-reznim kutom</B> nezavarena izvedba, u zatvorenoj plastičnoj kutijici.

<B>RRR-plus</B> od legiranog alatnog čelika, s rolama po 30 m.

**Upotreba:**

Naročito prikladni za manje i srednje presjeka (do maksimalne duljine zahvata od 70 mm).

**Napomena:**

- **Normalno ozubljenje 10°: Vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Kombinirano ozubljenje 0°: Vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Ozubljenje: normalno

Kut nagiba: 0 stupanj

Ozubljenje: normalno

Kut nagiba: 0 stupanj

Debljina: 0,65 mm

**Tehnički opis**

Kut nagiba	0 stupanj
------------	-----------

Debljina	0,65 mm
širina	6 mm
Ozubljenje	normalno
Atribut imena proizvoda	30 m
Duljina	30 m
Vrsta proizvoda	Metalni list pile

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	85 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	65 m/min	P
GG(G)	prikladno	40 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		