


**Držac za ubodno tokarenje, desno, veličina drške: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278017 20
GTIN	4062406381745
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm). Za pločice za tokarenje, br. 278029 - 278036

Tehnički opis

Dubina utora t_{maks}	12 mm
Veličina drške	20 mm
Vijak	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Duljina glave L_1	30 mm
Funkcionalna širina L_4	20 mm
Ukupna duljina L	120 mm
Širina utora w	3 mm
Širina utora w	4 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

