


**Držač za ubodno tokarenje, lijevi, veličina drške: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278018 16
GTIN	4062406381769
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm). Za pločice za tokarenje, br. 278029 - 278036

Tehnički opis

Širina utora w	3 mm
Širina utora w	4 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Duljina glave L ₁	30 mm
Vijak	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Veličina drške	16 mm
Dubina utora t _{maks}	12 mm
Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moгуće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

