

HOLEX**Držac za unutarnje ubodno tokarenje, desno, Ø drške DS: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278023 20
GTIN	4062406381639
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm). Za pločice za tokarenje, br. 278029 - 278036

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	16,5 mm
t_{maks} unutarnja obrada	5 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Širina utora w	3; 4 mm
Vijak	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Udaljenost vrha od osi	8 mm
Duljina izboja L_1 za uvučene držače	30 mm
Ø drške D_s	20 mm
Područje primjene	Radijalno unutarnje ubodno tokarenje
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

