

**HOLEX****Držac za unutarnje ubodno tokarenje, desno, Ø drške DS: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278023 25
GTIN	4062406381646
Razred artikla	22B

**Opis****Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm). Za pločice za tokarenje, br. 278029 - 278036

**Tehnički opis**

$t_{maks}$ unutarnja obrada	5 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	25 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Širina utora w	3; 4 mm
Udaljenost vrha od osi	12 mm
Duljina izboja $L_1$ za uvučene držače	50 mm
Vijak	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Ø drške $D_s$	25 mm
Područje primjene	Radijalno unutarnje ubodno tokarenje
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

