

HOLEX**Držac za unutarnje ubodno tokarenje, desno, Ø drške DS: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278023 32
GTIN	4062406381653
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm). Za pločice za tokarenje, br. 278029 - 278036

Tehnički opis

Ukupna duljina L	250 mm
Širina utora w	3; 4 mm
Duljina izboja L ₁ za uvučene držače	60 mm
Vijak	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	30 mm
t _{maks} unutarnja obrada	5 mm
Udaljenost vrha od osi	14,5 mm
Ø drške D _s	32 mm
Područje primjene	Radijalno unutarnje ubodno tokarenje
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

