

**Garant****Garnitura upuštača, 6 dijelova u kutiji, tip: DF****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	156420 DF
GTIN	4045197087973
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Garnitura upuštača koja su najčešće u uporabi **za vijke M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. upuštač 156020 **DF** = prolazna rupa stupnja kvalitete **precizno**

**Sadržaj:**

upuštač-(Øxzubaca-Ø): po 1 kom. vel. 6,5x3,2; 8x4,3; 10x5,3; 11x6,4; 15x8,4; 18x10,5

**Tehnički opis**

Tip	DF
Broj oštrica Z	3
Kut vrha	180 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 373
Drška	Cilindrična drška s h9

Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		

### Pribor

DIN upuštač za prolaznu rupu Upuštač Ø D1×Ø rupe d2 11X6,4 mm	156020 11X6,4
DIN upuštač za prolaznu rupu Upuštač Ø D1×Ø rupe d2 6,5X3,2 mm	156020 6,5X3,2
DIN upuštač za prolaznu rupu Upuštač Ø D1×Ø rupe d2 10X5,3 mm	156020 10X5,3
DIN upuštač za prolaznu rupu Upuštač Ø D1×Ø rupe d2 15X8,4 mm	156020 15X8,4
DIN upuštač za prolaznu rupu Upuštač Ø D1×Ø rupe d2 8X4,3 mm	156020 8X4,3
DIN upuštač za prolaznu rupu Upuštač Ø D1×Ø rupe d2 18X10,5 mm	156020 18X10,5