

**Držac za unutarnje ubodno tokarenje, lijevi, Ø drške DS: 32mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 278024 32 |
| GTIN | 4062406381684 |
| Razred artikla | 22B |

Opis**Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm). Za pločice za tokarenje, br. 278029 - 278036

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Vijak | 279816 7 (SW5; 5 Nm) |
| Duljina izboja L_1 za uvučene držače | 60 mm |
| Širina utora w | 3; 4 mm |
| Ukupna duljina L | 250 mm |
| Minimalni Ø predbušenja D_{min} | 30 mm |
| Udaljenost vrha od osi | 14,5 mm |
| t_{maks} unutarnja obrada | 5 mm |
| Ø drške D_s | 32 mm |
| Područje primjene | Radijalno unutarnje ubodno tokarenje |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnje hlađenje | da |
| moguće aksijalno probijanje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |

