



## Držac za unutarnje ubodno tokarenje, lijevi, Ø drške DS: 20mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	278024 20
GTIN	4062406381660
Razred artikla	22B

### Opis

#### Izvedba:

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm). Za pločice za tokarenje, br. 278029 - 278036

### Tehnički opis

Širina utora w	3; 4 mm
Udaljenost vrha od osi	8 mm
$t_{maks}$ unutarnja obrada	5 mm
Vijak	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Duljina izboja $L_1$ za uvučene držače	30 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	16,5 mm
Ø drške $D_s$	20 mm
Područje primjene	Radijalno unutarnje ubodno tokarenje
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

