

**Pločica za odrezivanje neutralna, HBG25, širina utora W: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278029 4
GTIN	4062406381806
Razred artikla	22D

**Opis****Odgovara:**

Držač br. 278005 i 278015 – 278056.

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Fina/gruba obrada	fina obrada
Tolerancija širine utora w	±0,04 mm
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,3 mm
Širina utora w	4 mm
Posmak f	0,1 - 0,26 mm/okr
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Vrsta	HBG25
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	M
GG(G)	prikladno	140 m/min	K
Uni	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		