

**Pločica za odrezivanje puni radijus, HBG25, širina utora W: 4mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 278036 4 |
| GTIN | 4062406381820 |
| Razred artikla | 22D |

Opis**Odgovara:**

Držač br. 278005 i 278015 – 278056.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Rezni materijal | HM |
| Fina/gruba obrada | fina obrada |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Posmak f | 0,1 - 0,26 mm/okr |
| Širina utora w | 4 mm |
| Tolerancija širine utora w | ±0,04 mm |
| Glavna primjena | P |
| Dodatna primjena | M |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Vrsta | HBG25 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Broj zamjena/oštrica | 1 |
| Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 150 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 130 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 120 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 100 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 80 m/min | M |
| GG(G) | prikladno | 140 m/min | K |
| Uni | prikladno | | |
| kontinuirano | prikladno | | |
| nepravilno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |