

**Pločica za odrezivanje puni radijus, HBG25, širina utora W: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278036 3
GTIN	4062406381813
Razred artikla	22D

Opis**Odgovara:**

Držač br. 278005 i 278015 – 278056.

Tehnički opis

Posmak f	0,07 - 0,2 mm/okr
Širina utora w	3 mm
Rezni materijal	HM
Tolerancija širine utora w	±0,04 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HBG25

Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	M
GG(G)	prikladno	140 m/min	K
Uni	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		