



Pneumatska tračna brusilica Dynafile®, tip: 15006



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079551 15006
GTIN	616026150065
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Mnogostruko primjenjivi uređaji s **podesivim vođenjem brusne trake, preciznim ravnim hodom** i izmjenjivom **kontaktnom rukom** za obradu s kontaktnim kotačem ili pritisnom plohom. Kompozitni pokrov brusne trake omogućuje **brzu i jednostavnu izmjenu brusne trake**. Hlađenje **brusne trake** preko ispušnog zraka povećava trajnost brusnih traka.

Prilagodljiva drška. **Garnitura mini-Dynafile®II**, praktična brusilica u kompaktnom i fleksibilnom lakom kućištu. Podesiva brusna glava. Idealna za rad na uskim mjestima. Mjere brusne trake 3 – 4, 6, 13×305 mm.

Upotreba:

Za brušenje, skidanje srhova, pretapanje, završavanje i poliranje, idealno i za fleksibilnu obradu teško dostupnih mjesta.

Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica. **Mini-Dynafile®II**, 3 kontaktne ruke, asortimana brusnih traka, transportnog kovčega.

Napomena:

Daljnje izvedbe kontaktnih ruku za Dynafile® isporučive su na upit ili u našoj e-trgovini.

Tehnički opis

Težina	0,8 kg
Niz modela	Mini- Dynafile II
Radna buka	81 dB(A)
Širina trake	3–4; 6; 13; mm

Duljina trake	305 mm
Izlazna snaga	295 W
maksimalan broj okretaja	25000 min ⁻¹
maksimalna potreba za zrakom	564 l/min
Oznaka proizvođača	Mini-Dynaflex II komplet
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Tračno brusilo

Pribor

Kontaktни krak za Mini-Dynaflex® II tip 15026	079562 15026
Kontaktни krak za Mini-Dynaflex® II tip 15030	079562 15030
Kontaktни krak za Mini-Dynaflex® II tip 15028	079562 15028