

Garant**Izmjenjivi nosač za ubodno tokarenje Medium/ Medium-Plus, lijevi, veličina pločice: 06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260613 06
GTIN	4062406383152
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Modularni kopirni alat za dubine rezanja do 70 mm.

Upotreba:

U kombinaciji s GARANT držačem Medium / Medium-Plus (br. 274002).

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem).

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.T 0602
maksimalna dubina reza t_{maks}	30 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Veličina pločice	6 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	82 mm
Primjena	lijevi
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22

269028 22