


Garant**Izmjenjivi nosač za ubodno tokarenje Medium/ Medium-Plus, desni, veličina pločice: 08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260612 08
GTIN	4062406383145
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Modularni kopirni alat za dubine rezanja do 70 mm.

Upotreba:

U kombinaciji s GARANT držačem Medium / Medium-Plus (br. 274002).

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem).

Tehnički opis

maksimalna dubina reza t_{maks}	40 mm
Veličina pločice	8 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 29
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.T 0803
Ukupna duljina L_{ukupno}	92 mm
Primjena	desni
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 29

269028 29