


**Garant****Izmjenjivi nosač za ubodno tokarenje Medium/ Medium-Plus, desni, veličina pločice: 06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260612 06
GTIN	4062406383121
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Modularni kopirni alat za dubine rezanja do 70 mm.

**Upotreba:**

U kombinaciji s GARANT držačem Medium / Medium-Plus (br. 274002).

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem).

**Tehnički opis**

maksimalna dubina reza $t_{maks}$	30 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.T 0602
Veličina pločice	6 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	82 mm
Primjena	desni
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22

269028 22